

# 净化工作台

## WORK STATION

空气经顶/后部的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱，经高效空气过滤器在上侧部均匀吹出，形成高洁净度的水平/垂直空气幕，去除工作区域内的原自然空气，开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机双速调节风量大小，轻触型开关调节电压，保证工作区内的风速始终处于理想状态。

### 产品特点

- 箱体壳采用进口中纤板材紧密结合，保证长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，方便耐用。



### 产品参数

型号	SW-CJ-1F(D)	SW-CJ-2F(D)	SW-CJ-1BU	SW-CJ-1CU
洁净等级	100级@≥0.5μm(美联邦209E)			
菌落数	≤0.5个/皿.时(Φ90mm培养皿)			
平均风速	0.25m~0.45/m/s(快、慢双速)			
噪音	≤62dB(A)			
振动半峰值	≤0.5μm(x.y.z方向)			
照度	≥300LX			
电源	AC单相220V/50Hz			
最大功耗	400W	800W	400W	800W
重量	100Kg	160Kg	100kg	150kg
高效过滤器规格及数量	865×555×38×①	1355×555×38×①	795×600×38×①	1675×600×38×①
荧光灯/紫外灯规格及数量	20W×①/20W×①	30W×①/30W×①	20W×①/20W×①	30W×①/30W×①
使用人数	单人单面	双人单面	单人单面	双人单面
外形尺寸mm	1050×680×1600	1540×680×1600	930×745×1620	1820×745×1620
工作区尺寸mm	870×600×520	1360×600×520	900×500×600	1770×500×600

型号	SW-CJ-1B	SW-CJ-1C	SW-CJ-1FB	SW-CJ-2FB
洁净等级	100级@≥0.5μm(美联邦209E)			
菌落数	≤0.5个/皿.时(Φ90mm培养皿)			
平均风速	0.25m~0.45/m/s(快、慢双速)			
噪音	≤62dB(A)			
振动半峰值	≤0.5μm(x.y.z方向)			
照度	≥300LX			
电源	AC单相220V/50Hz			
最大功耗	400W	800W	400W	800W
重量	100Kg	150Kg	150Kg	200Kg
高效过滤器规格及数量	865×600×38×①	1355×600×38×①	865×600×38×① 860×484×38×①	1320×600×38×① 1320×484×38×①
荧光灯/紫外灯规格及数量	20W×①/20W×①	30W×①/30W×①	20W×①/20W×①	30W×①/30W×①
使用人数	单人单面	双人单面	单人单面	双人单面
外形尺寸mm	1050×730×1600	1600×730×1600	1050×760×1800	1600×760×1800
工作区尺寸mm	870×550×620	1360×550×620	870×500×620	1360×500×620